

Súprava meracích nástrojov, Počet nástrojov: 7**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	952078 7
GTIN	2050002004085
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 952078: 1 ks
Posuvné meradlo HOLEX c. 410200 vel. 150: 1 ks
Príložný uholník HOLEX c. 452600 vel. 150 × 100: 1 ks
Tvrdokovová rysovacia ihla HOLEX Č. 458800 vel. HM: 1 ks
Ocelové meradlo HOLEX c. 461805 vel. 300: 1 ks
Zvinovací pásový meter GARANT c. 462201 vel. 2,5: 1 ks
Plastový skladací meter WIHA 2 m c. 466200 vel. 2: 1 ks
Vodováha HOLEX c. 467436 vel. 400: 1 ks

Technický opis

Počet nástrojov	7
Hĺbka v G	20
Šírka	200 mm
Hmotnosť	1,197 kg
Hĺbka	500 mm
Šírka v G	8

Prevedenie	s meradlom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 952078	952001 952078
Posuvné meradloNónius 1/20 Rozsah merania 150	410200 150
Rovná tvrdokovová rysovacia ihla Typ	458800
Hliníková vodováhas magnetom Dĺžka 400	467436 400
Zvinovací meter s priezorom Dĺžka pásu 2,5	462201 2,5
Príložný uholníkPresnosť 2 Dĺžka ramien 150X100	452600 150X100
Plastový skladací meter Dĺžka 2	466200 2
Oceľové pravítko flexibilné, úzke, nehrdzavejúcematovaná s členením na zadnej strane Celková dĺžka 300	461805 300