



## Stereomikroskop s osvetlovacím statívom LED3000, Typ: S9I



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	491785 S9I
GTIN	7630003597097
Trieda položky	49B

### Popis

#### Prevedenie:

Mikroskop StereoZoom® na ergonomickú prácu so **zoomom 9:1**.

- **Patentovaná technológia FusionOptics™ pre hĺbkovo ostré a detailné snímky.**
- **Prevádzková vzdialenosť 122 mm na pohodlnú prácu pod mikroskopom.**
- **Integrované ClickStops pri zväčšení 10×, 20×, 30×, 40× a 50×.**
- **Apochromaticky korigovaný systém mikroskopu.**
- **Osvetľovací stojan LED3000 vrátane portu USB2. Kruhové svetlo LED3000 generuje jasné a rovnomerné osvetlenie vzorky s konštantnou teplotou farieb a veľkým zorným poľom.**
- **Štyri dostupné možnosti osvetlenia (polkruh a kvadrant) pre rôzne kontrasty.**
- **Kompaktné dizajn umožňuje pohodlný prístup z boku k vzorke.**
- **Ovládanie stmievania pre každú možnosť osvetlenia.**
- **Pohodlné ovládanie a nastavenie svetla pomocou dotykového panela.**

S integrovanou kamerou 10 MP CMOS, 35 FPS a Ethernetovou sieťovou prípojkou.

#### Rozsah balenia:

Vrátane sieťového kábla (100 – 230 V) a krytu na ochranu proti prachu.

### Technický opis

Ø zorného poľa	37,7 mm
Priblíženie	9:1
Pozorovací uhol	35 Stupeň

Hĺbka ostrosti	13,7 mm
Osvetlenie	Leica LED3000
Zväčšenie (x-násobne)	6,1 - 55
Teplota farby Dopadajúce svetlo	6500 K
Prevádzková vzdialenosť	122 mm
Optický systém	Greenough s technológiou FusionOptics™
Jas Dopadajúce svetlo	15500 lx
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Stereomikroskop