



Akumulátorová priamočiara píla, Typ: M18FBJ5-5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078211 M18FBJ5-5
GTIN	4058546227456
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Robustné a univerzálne použiteľné zapichovacie píly s kovovými prevodovými skriňami a ochranou proti preťaženiu. Obojručne ovládateľný vypínač umožňuje použitie mnohých rôznych polôh.

S **rýchlopínacím systémom FIXTEC** pre výmenu zapichovacieho pílového listu do niekoľkých sekúnd a **pripojiteľným výkyvným zdvihom** pre optimálny rezný výkon a odvod triesok pri zníženom opotrebení pílového listu.

Akumulátorová zapichovacia píla, bezkefový motor POWERSTATE™ pre vysoký rezný výkon. Vypínač pre 6 nastavení rýchlosti s jemným rozbehom. LED osvetlenie pracovného priestoru.

Rozsah balenia:

Vrátane ochrany proti vytrhávaniu triesok.

Vrátane nabíjačky, 1 x pílového listu, adaptéra pre odsávanie prachu, ochranného krytu proti prachu, plastovej klznej podložky a HD boxu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073808 – 073840.

Zapichovacie pílové listy nájdete pod č. 5888400 – 5888551.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	6,3 m/s ²
Označenie výrobcu	M18FBJS-502X
Výmena nástrojov bez náradia	áno, systém FIXTEC
Prestavenie skosenia	áno
maximálna hrúbka pílenia drevo	100 mm
Hmotnosť	2,8 kg
maximálna hrúbka pílenia Oceľ	10 mm
Napätie akumulátora	18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Konštrukcia	tvar tyče
Zvláštnosť	univerzálne použitie
Počet zdvihov	800 - 3500 min ⁻¹
Kyvadlový zdvih	5-násobný
Kapacita akumulátora	5 Ah
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	Pepravný kufřík
Druh produktu	Píla

Príslušenstvo

Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB3	073808 MHB3
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T118AHM	588400 T118AHM
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB8	073810 MHB8
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ akumulátora M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55

Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T118A	588400 T118A
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T127D	588400 T127D
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB12	073811 MHB12
Základná súprava akumulátorov Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T318A	588400 T318A
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T118B	588400 T118B
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T118AF	588400 T118AF
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB55	073809 MHB55
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T318B	588400 T318B
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátora MB18	073827 MB18