



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, Valcová stopka, $\varnothing D$ / počet čepielok Z: 20/4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221950 20/4
GTIN	4960664741267
Trieda položky	250

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
\varnothing stopky D_s h6	20 mm
Celková dĺžka L_{celk}	130 mm
\varnothing rezných hrán D_c	20 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm
Dĺžka výčnelku L_1	50 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	38 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	33 mm
Uhol rampy α_{max}	1,52 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	11,3 mm
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------