



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 20/3mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221960 20/3
GTIN	4960664741069
Trieda položky	250

### Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	30 mm
Ø rezných hrán $D_c$	20 mm
Ø $D_3$	13 mm
Montážny závit M	M10
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	11,3 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{\min}$	33 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	1,52 Stupeň
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{\max}$	38 mm
Prevedenie stopky	so závitom

Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------