

Montážna súprava, Počet nástrojov: 8**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954847 8
GTIN	2050002004429
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 954847: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte zahnuté GARANT c. 713440 vel. 160: 1 ks
Pinzeta hrot HOLEX c. 727520 vel. N: 1 ks
Pinzeta pod uhlom HOLEX c. 727600 vel. N: 1 ks
Montážne upínacie kliešte HOLEX c. 727950 vel. 200: 1 ks
Súprava Pick 5 dielna PB SWISS TOOLS c. 727990 vel. 5: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	250 mm
Šírka	200 mm
Hĺbka v G	10
Počet nástrojov	8
Šírka v G	8

Prevedenie	so súpravou náradia
Hmotnosť	0,462 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Pinzeta špicatá, 125 mm tvar AA Materiál N	727520 N
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954847	952001 954847
Montážne zvieracie kliešte so západkami Celková dĺžka 200	727950 200
Pinzeta s úzkym zahnutým hrotom, 150 mm, tvar 22b Materiál N	727600 N
Pick-sada, 5 dielna v taške Počet kusov náradia 5	727990 5
Šikmé ihlové kliešte, pochrómované, s úchytmi Celková dĺžka 160	713440 160