

**LOGU 030310 ER-GM, CA6535, Typ: S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 221976 S |
| GTIN | 4960664741656 |
| Trieda položky | 25A |

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná vymeniteľná doštička so 4 reznými hranami. Konvexná konštrukcia reznej hrany doštičky zabezpečuje mäkký vstup reznej hrany do materiálu.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 1 \text{ mm}$.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Typ | S |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | LOGU 030310 ER-GM |
| Programovací polomer pri $a_{p \max}$ | 1,6 mm |
| Uhlový Polomer | 1 mm |
| Typ | CA6535 |
| Rezný materiál | HM |
| Posuv f_z na zub | 0,2 - 0,8 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|---------------|-------------------|----------------|---------|
| Inconel | vhodný | 30 | S |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |
| vzduch | podmienene vhodný | | |