

Súprava sekáčov, prerážačov a vyrážačov závlačiek, Počet nástrojov: 10**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954652 10
GTIN	2050002016927
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdennej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pre:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky **20 G × 16 G** príp. 500 × 400 mm (š × h).

Peny veľkosti 10 G × 8 G sa hodia do Shadowboard č. 923210 veľ. 250 (2 peny na jeden Shadowboard).

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 954652: 1 ks

Plochý sekáč c. 740500 vel. 200: 1 ks

Křížový sekáč c. 740600 vel. 200: 1 ks

Priebojník c. 745500 vel. 3; 4: 1 ks

Vyrážac závlačiek c. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	250 mm
-------	--------

Hĺbka v G	10
Počet nástrojov	10
Šírka	200 mm
Šírka v G	8
Prevedenie	s vyrážadlom
Hmotnosť	1,381 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Križový sekáč Celková dĺžka 200	740600 200
Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 3	747000 3
plochý sekáč Celková dĺžka 200	740500 200
Priebojníkovťažké vyhotovenie Ø hrotov 4	745500 4
Priebojníkovťažké vyhotovenie Ø hrotov 3	745500 3
Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 4	747000 4
Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 2	747000 2
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954652	952001 954652
Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 8	747000 8
Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 5	747000 5
Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 6	747000 6