

**Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom, Typ: M18FPD2-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070110 M18FPD2-2
GTIN	2050002046467
Trieda položky	03L

**Technický opis**

Kapacita akumulátora	2 Ah
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
typické použitie	Heavy Duty
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	16 mm
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	1,33 m/s <sup>2</sup>
Konštrukcia motora	FUEL™
maximálne otáčky 2. stupeň	2000 min <sup>-1</sup>
Maximálny ťahovací moment	135 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	89 mm
Hmotnosť	2,1 kg

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	16 mm
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vrtania	13,2 m/s <sup>2</sup>
Napätie akumulátora	18 V
Druh batérie	Li-Ion
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu	M18 FPD2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Kamen
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom

## Príslušenstvo

Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátora MB18	073827 MB18
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora, nabíjačka Typ M18FPD2-2	070111 M18FPD2-2