

**CNMG 190608, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250382 CA515
GTIN	4960664675623
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Lamač triesok	PH
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 430 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 190608
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie