

**CNMG 190612, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250383 CA515
GTIN	4960664675630
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	PH
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 430 m/min
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 190612
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie