

**CNMG 120408, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250371 CA515
GTIN	4960664675357
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	PH
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 10 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 430 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie