

**DNMG 150608, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250892 CA515
GTIN	4960664676729
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1 - 5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	PH
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 435 m/min
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie