

**CNMM 160616, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250498 CA515
GTIN	4960664675708
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,6 mm
Lamač triesok	PX
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	1 - 11 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 430 m/min
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160616
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie