


**SNMG 120408, Typ: CA515**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251164 CA515
GTIN	4960664677078
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	PQ
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CA515
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	105 - 510 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	8

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie