

**DNMG 150616, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250894 CA515
GTIN	4960664676743
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	1 - 5 mm
Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 435 m/min
Uhlový Polomer	1,6 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	PH
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150616
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie