

**DNMG 150604, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250796 CA515
GTIN	4960664676644
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 435 m/min
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PS
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie