

**DC.T 11T308, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260492 CA515
GTIN	4960664676026
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	GK
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	110 - 390 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie