

**CCMT 120404, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260202 CA515
GTIN	4960664674961
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	110 - 380 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	GK
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie