

**CCMT 120408, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260204 CA515
GTIN	4960664674978
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	GK
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 380 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie