

**VBMT 160404, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261182 CA515
GTIN	4960664678143
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 390 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	HQ
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie