

**VBMT 160408, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261184 CA515
GTIN	4960664678150
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	HQ
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 390 m/min
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie