

**Nastavovací klíč, rýchlo prestaviteľný, Celková dĺžka: 110mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	813920 110
GTIN	3662424092183
Trieda položky	83H

Popis**Prevedenie:**

Ergonomický tvar, chrómovaný. Poloha rozovretia 22,5°. Časovo úsporný a rýchly nastavovací mechanizmus. S metrickou a palcovou **stupnicou** na rozovretí.

Norma:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Technický opis

Celková dĺžka	4 palec
maximálny rozmer cez steny	17 mm
Celková dĺžka	110 mm
Norma	ISO 6787
Norma	DIN 3117
Norma	ASME B107.100
Poloha rozovretia	22,5 Stupeň
Povrch	chrómovaná
bez iskier	nie
Stupnica	áno
Plášť rukoväti	nie
Druh produktu	Nastaviteľný klúč

