

Garant GRIDLINE

**Skriňa Tool-UNIT (bez UNIT) s celoplechovými krídlovými dverami, Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	971201 2000
GTIN	4062406163402
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G. So 6 párami montážnych lišt a 6 nosnými lištami JEDNOTKY náradia pre maximálne 18 JEDNOTIEK náradia. Montážne lišty je možné výškovo nastaviť v rasti 25 mm. Maximálna celková nosnosť na **pár montážnych lišt je 200 kg**, na **nosnú lištu 150 kg**. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovňavací podstavec** so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, montážne lišty a nosné lišty v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Hĺbka	500 mm
Šírka	1000 mm

Hmotnosť	81 kg
Úžitková výška	1845 mm
Výška	2000 mm
Šírka v G	40
Hĺbka v G	20
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Druh produktu	CNC skriňa

## Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Nosná lišta pre tool-UNIT nosič nástrojov pre šírku skriň / oddielov 40	971270 40
Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20	971525 20