

Garant GRIDLINE

**Skriňa Tool-UNIT (bez UNIT) s krídlovými dverami s priezorom, Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	971203 2000
GTIN	4062406163617
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G. So 6 párami montážnych lišt a 6 nosnými lištami JEDNOTKY náradia pre maximálne 18 JEDNOTIEK náradia. Montážne lišty je možné výškovo nastaviť v rasti 25 mm. Maximálna celková nosnosť na **pár montážnych lišt je 200 kg**, na **nosnú lištu 150 kg**. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovňovací podstavec** so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, montážne lišty a nosné lišty v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Výška	2000 mm
Hmotnosť	81 kg

Hĺbka	500 mm
Úžitková výška	1845 mm
Šírka	1000 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	40
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Predné strany skriniek	Krídlové dvierka s priezorom
Druh produktu	CNC skriňa

## Príslušenstvo

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20	971525 20
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Nosná lišta pre tool-UNIT nosič nástrojov pre šírku skriň / oddielov 40	971270 40