

Súprava protišmykových rohoží do zásuviek, 5-dielne, Rozmer v G: 36X16**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	951885 36X16
GTIN	4063104000488
Trieda položky	96M

Popis**Prevedenie:**

Rohož s nopovou štruktúrou vyrobená z PES/sklenej tkaniny, obojstranne potiahnutá protišmykovou penou z PVC. Veľmi vysoká odolnosť proti šmýkaniu a roztrhnutiu. Antracitová farba.

Použitie:

Na vkladanie do zásuviek. Ako ochrana proti šmýkaniu a na šetrné uloženie náradia.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Upozornenie:

Bez príľnavosti a protišmykový účinok pri vlhku.

Technický opis

Šírka	900 mm
Hĺbka	400 mm
Hĺbka v G	16
Šírka v G	36
vhodné pre zásuvky v G	36x16G
Prevedenie	rez

Označenie výrobcu	Protišmykový kotúč Exact súprava 5 ks 400 x 900 mm
Hrúbka	2 – 3 mm
Druh produktu	Protišmyková rohož