

ROLLER**Reťazový zverák Anaconda WB, Rozsah upínania pre rúry do: 6palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	868650 6
GTIN	4044942127612
Trieda položky	84B

Popis**Prevedenie:**

Robustný reťazový zverák na upevnenie na pracovný stôl. Na jednoduché a bezpečné upnutie rúr pomocou špeciálne ozubených upínacích čelustí v tvare písmena V a stabilnej upínacej reťaze s rýchlopínaním.

- **Stabilná liatinová konštrukcia základnej dosky odolná proti skrúteniu s integrovaných reťazovým strojným zverákom, dosadacia plocha rúry, ohýbacie zariadenie.**
- **Špeciálne ozubená a kalená dvojité upínacia čelusť, jednoducho vymeniteľná, v tvare prizmy pre bezpečné upnutie rúr.**
- **Upínacia reťaz so stabilnými článkami, ľahko upínateľná pomocou rýchlopínania a vretena s trapézovým závitom.**
- **Na upevnenie na pracovný stôl – dodržte nosnosť pracovného stola.**

Použitie:

Bezpečné upnutie 1/8-palcových – 6-palcových rúr (10 – 165 mm) a plného materiálu.

Upozornenie:

Nastaviteľný stojan na materiál č. 919904 a pracovné stoly od č. 921001 nájdete v katalógu prevádzkových zariadení.

Technický opis

Rozsah upnutia	10 - 165 mm
Rozsah upínania rúra od - do	1/8 - 6 palec
Hmotnosť	21 kg
Druh produktu	Zverák na rúrky