

Waldmann **Tyčové svietidlo Taneo ESD, Príkon: 31W****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972280 31
GTIN	2050002011731
Trieda položky	93L

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne materiály a povlaky umožňujú **kontrolované odvádzanie** napätia. Účinná, vysokokvalitná a bezúdržbová technológia LED so širokou plochou, homogénnym osvetlením bez tieňov a oslnenia. Fóliové tlačidlo so vypínačom a stmievaním (plynulá regulácia až do 10 % s pamäťovou funkciou). Odpružený stojan s 3D kĺbom hlavy. Neutrálne biela farba s teplotou 4 000 K. S 24 svetelnými diódami.

Svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Zdroj svetla (LED lampy) je vymeniteľný výrobcom. Ovládacie zariadenie (napájanie a kábel) môže vymeniť koncový používateľ.

**Rozsah balenia:**

Vrátane stolnej svorky. Rozsah upínania 0 – 70 mm. (stolná svorka z nevodivého ESD). 3,0 m prípojné vedenie so Euro zástrčkou. **Vrátane uzemňovacieho špirálového kábla ESD s pripojením 10,3/10, 3 mm.**

**Technický opis**

Korpus lampy dĺžka	398 mm
Druh upevnenia	stolná svorka
Farba svetla	neutrálne biela K

Korpus lampy výška	33 mm
Počet LED diód	24
Príkon	31 W
Akčný rádius 3D-kľbové rameno	180 Stupeň
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Korpus lampy šírka	136 mm
Osvetľovacie teleso vymeniteľné	nie
Menovité napätie	250 V
Teplota farby	4000 K
Typ zástrčky Vstup	C
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Stolové svietidlo/pracovné svietidlo