

Garant GRIDLINE

Podnož ESD, Výška: 800mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972180 800
GTIN	4062406166984
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Z ocelevej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastri 25 mm. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S vedeniami káblov – umožňujú jednoduché a profesionálne kladenie káblov/kanálov na médiá.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 972195. Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.

Všetky plastové časti nie sú ESD vodivé. Uzemnenie cez podnože nie je možné.

Technický opis

vhodné pre hĺbku dosiek	750 mm
Výška	800 mm
Šírka	50 mm
Hĺbka	700 mm

Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1,5 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Podnož