

Garant GRIDLINE

Pracovná stanica mLevel s poťahom ESD, Dĺžka: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 972010 2000 |
| GTIN | 4062406167028 |
| Trieda položky | 9GW |

Popis**Prevedenie:**

Pracovná stanica mLevel, ESD vodivá podľa DIN EN 61340-5-1, pracovisko, ktoré sa prispôbii vašim potrebám. Klasické manuálne nastavenie výšky v 25 mm rastrí pomocou podstavca s upevňovacími skrutkami. Stupnica presnej pracovnej výšky na vnútornej strane stola pre jednoduchú obsluhu. **Antistatická 3 mm hrana ABS po celom obvode**. Centrálny uzemňovací bod na spodnej strane pracovnej dosky. Uzemnenie cez podnožie nie je možné. **S vnútornou oceľovou rúrkou ako zosilňujúcim profilom**.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) nie sú ESD vodivé.

Technický opis

| | |
|---|---------|
| Hrúbka obloženia | 0,8 mm |
| Hmotnosť | 80 kg |
| Model | mLevel |
| Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou | nie |
| Šírka | 2000 mm |
| Hĺbka | 800 mm |

| | |
|---|-------------------------------|
| Prestavenie výšky bezúrovňové | nie |
| Rozsah prestavenia výšky (Horná hrana pracovnej dosky) od - do | 750 - 1000 mm |
| Farba Povrch pracovnej dosky | svetlosivá RAL 7035 |
| Princíp prestavenia výšky | celá konštrukcia |
| Materiál pracovná doska | pracovná doska ESD |
| Dĺžka pracovnej dosky | 2000 mm |
| Obloženie Pracovná doska | vodivý HPL laminát |
| Hĺbka pracovnej dosky | 700 mm |
| Séria | Pracovná stanica |
| Hrúbka pracovnej dosky | 40 mm |
| Prestavenie výšky Pracovisko | 750-1000 mm |
| Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 250 kg |
| Prevedenie Prestavenie výšky | mechanický |
| Hrúbka platne | 40 mm |
| Vyrovnanie výšky | 25 mm |
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD |
| Druh produktu | Pracovný stôl |