

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice eLevel+ s poťahom ESD, Dĺžka: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972015 2000
GTIN	4062406167080
Trieda položky	9GW

Popis**Prevedenie:**

Workstation eLevel+, ESD vodivá podľa DIN EN 61340-5-1. S elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Nastavenie výšky tlačidlom. Aktivovaním sa prispôsobí **výška celého pracoviska.**

Antistatická 3 mm hrana ABS po celom obvode. Centrálny uzemňovací bod na spodnej strane ESD pracovnej dosky. Uzemnenie cez podnožie nie je možné. **S vnútornou ocelovou rúrkou ako zosilňujúcim profilom.**

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) nie sú ESD vodivé.

- **Pri montáži skriniek s cieľom ich priskrutkovania pod pracovnú dosku upozorňujeme, že ich maximálna výška nesmie presiahnuť 500 mm.**
- **Upozornenie: pri montáži v radoch použite rohové plechy č. 972019 (nebezpečenstvo pomliaždenia).**

Technický opis

Farba Povrch pracovnej dosky	svetlosivá RAL 7035
Hmotnosť	105 kg
Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Hrúbka obloženia	0,8 mm

Materiál pracovná doska	pracovná doska ESD
Model	eLevel+
Hĺbka pracovnej dosky	700 mm
Princíp prestavenia výšky	len pracovná doska
Šírka	2000 mm
Hĺbka	800 mm
Obloženie Pracovná doska	vodivý HPL laminát
Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	áno
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	670 - 990 mm
Séria	Pracovná stanica
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F
Prestavenie výšky Pracovisko	670-990 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	40 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Pracovný stôl