

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie ESD kompletná so zásuvkami, 26×24G, Výška mm / model: 1000/6**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	972440 1000/6
GTIN	4062406166878
Trieda položky	9GK

## Popis

### Prevedenie:

Skrinka na náradie **ESD vodivá**, podľa DIN EN 61340-5-1. Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

**Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.**

### Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 100, 100, 150, 200, 300

### Povrchová úprava farby:

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

### Upozornenie:

- **Pri zdvíhaní a preprave skrine dbajte na to, aby boli zásuvky v skriani dostatočne upevnené.**
- **Všetky plastové diely (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.**

## Technický opis

Hmotnosť	141 kg
----------	--------

Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Výška	1000 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Počet zásuviek	6
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Hĺbka	700 mm
Vybavenie ESD	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Šírka	750 mm
Úžitková výška	900 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	26×24G
Druh produktu	Skriňa na náradie