

Garant GRIDLINE

Nosné stĺpiky ESD, Výška: 1362mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972080 1362
GTIN	4062406167158
Trieda položky	9GW

Popis**Prevedenie:**

Z pevnej ocelevej rúry. Bezbariérová pracovná plocha z dôvodu montáže bez rohového plechu. Drážky na zavesenie v rastri 50 mm na prednej strane, ako aj závitové puzdrá na prednej a vnútornej strane na uchytenie ďalších modulov, ako je napr. dierovaná stena, odkladacia polica atď. Nosný stĺp s bočnými otvormi pre káblové priechodky. Dodáva sa v pároch.

Vhodné pre:

ESD pracovná stanica č. 972010 – 972015 a ESD pracovné stoly č. 972150 – 972160. Dierované steny 2 × č. 972100 príp. č. 972101.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé. Vhodné na upevnenie konzol podperného ramena.

Technický opis

Séria	Pracovná stanica
Hĺbka	100 mm

Hmotnosť	8 kg
Šírka	40 mm
maximálne osadenie dierovanou stenou	2x č. 972100, príp. č. 972101
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Nosný stĺpik