

Garant GRIDLINE

**Mediálny modul pre nosný stĺpik ESD, Druh modulu: DK250/ONOF****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972082 DK250/ONOF
GTIN	4062406167264
Trieda položky	9GW

**Popis****Prevedenie:**

Z ocelového plechu. Na bočné naskrutkovanie do nosných stĺpikov. Kompletne pripojené s jednou zásuvkou s ochranným kontaktom a vypínačom ZAP/VYP pre osvetľovaciu jednotku.

**Vhodné pre:**

Nosné stĺpiky č. 972080.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.  
Na jeden nosný stĺp je možné nainštalovať maximálne dve zásuvky.

**Technický opis**

Menovité napätie	250 V
Spínací výkon	250V/10A
Séria	Pracovná stanica
Menovitý prúd	16 A

Počet zásuviek Typ K	1
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Zásuvka Typ	K
Druh prúdu	AC
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Energetický modul