

Garant GRIDLINE

Mediálny modul pre nosný stĺpik ESD, Druh modulu: CH250V/2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972082 CH250V/2
GTIN	4062406167219
Trieda položky	9GW

Popis**Prevedenie:**

Z ocelového plechu. Na bočné naskrutkovanie do nosných stĺpikov. Kompletne prepojené s dvoma zásuvkami s ochranným kontaktom.

Vhodné pre:

Nosné stĺpiky č. 972080.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.
Na jeden nosný stĺp je možné nainštalovať maximálne dve zásuvky.

Technický opis

Séria	Pracovná stanica
Menovité napätie	250 V
Menovitý prúd	10 A
Spínač zapnutia/vypnutia	nie

Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Počet zásuvek Typ J	2
Zásuvka Typ	J
Druh prúdu	AC
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Energetický modul