

Garant GRIDLINE

Konzola nosného ramena ESD, Hĺbka 550 mm, Dĺžka: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972087 1000
GTIN	4062406167349
Trieda položky	9GW

Popis**Prevedenie:**

Stabilná konštrukcia z ocelového plechu. Montáž v páre na upnutie osvetľovacej jednotky č. 928600, 928602 a 928608.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.
Vhodná len pre nosné stĺpiky veľ. 962 a 1362.

Technický opis

Vykladanie	450 mm
Hmotnosť	5 kg
Maximálna nosnosť	50 kg
Šírka	1000 mm
Rozsah použitia	Nosné stĺpiky
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z ocelových rúrok
Hrúbka materiálu	1,5 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	Hĺbka 550 mm

Druh produktu

Konzola