

Garant GRIDLINE

Konzola nosného ramena ESD, Hĺbka 550 mm, Dĺžka: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 972087 2000 |
| GTIN | 4062406167363 |
| Trieda položky | 9GW |

Popis**Prevedenie:**

Stabilná konštrukcia z ocelového plechu. Montáž v páre na upnutie osvetľovacej jednotky č. 928600, 928602 a 928608.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.
Vhodná len pre nosné stĺpiky veľ. 962 a 1362.

Technický opis

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Hmotnosť | 8 kg |
| Vykladanie | 450 mm |
| Maximálna nosnosť | 50 kg |
| Šírka | 2000 mm |
| Rozsah použitia | Nosné stĺpiky |
| Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z ocelových rúrok |
| Hrúbka materiálu | 1,5 mm |
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD |
| Atribút Názov produktu | Hĺbka 550 mm |

Druh produktu

Konzola