

Garant**Otočná pracovná stolička ESD, látkové čalúnenie, s klzákmi, nízka, Typ: ESD****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972651 ESD
GTIN	4062406198176
Trieda položky	91Z

Popis**Prevedenie:**

Ergonomická pracovná otočná stolička so synchronizačnou mechanikou. Sedák a operadlo z **ESD vodivého špeciálneho materiálu**. Bráni statickému nabíjaniu. Vodivá päťramenná hliníková základňa. Vysoká bezpečnosť pri používaní súpravy 5 ESD koliesok/klzákov. Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.

Prevedenie reklamného textu:

- **Ergonomicky funkčný dizajn.**
- **Bedrová opierka.**
- **Synchronná technológia.**
- **Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.**
- **Päťramenná hliníková základňa.**

Použitie:

Pre bezpečnú a kontrolovanú prácu s ESD citlivými komponentmi a prístrojmi. Zabráni poškodeniu elektronických komponentov nekontrolovaným elektrickým vybitím.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technický opis

Šírka sedu	470 mm
Farba Materiál sedadla	antracitová
Rozsah prestavenia výšky operadla	60 mm
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	40 mm
Operadlo Výška	600 mm
Hĺbka sedu	450 mm
Prevedenie	bez koliesok
Nosnosť Stolička	120 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Prestavenie výšky Rozsah	490 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička