

**Garant****Otočná pracovná stolička ESD, látkové čalúnenie, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká, Typ: ESD****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972652 ESD
GTIN	4062406198183
Trieda položky	91Z

**Popis****Prevedenie:**

Ergonomická pracovná otočná stolička so synchronizačnou mechanikou. Sedák a operadlo z **ESD vodivého špeciálneho materiálu**. Bráni statickému nabíjaniu. Vodivá päťramenná hliníková základňa. Vysoká bezpečnosť pri používaní súpravy 5 ESD koliesok/klzákov. Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.

**Použitie:**

Pre bezpečnú a kontrolovanú prácu s ESD citlivými komponentmi a prístrojmi. Zabráni poškodeniu elektronických komponentov nekontrolovaným elektrickým vybitím.

**Norma:**

**Leitfähig nach** DIN 61340-5-1.

**Technický opis**

Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	40 mm
Hĺbka sedu	450 mm
Rozsah prestavenia výšky operadla	60 mm

Operadlo Výška	600 mm
Šírka sedu	470 mm
Farba Materiál sedadla	antracitová
Prevedenie	vysoká výška sedenia
Nosnosť Stolička	120 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Prestavenie výšky Rozsah	640 - 890 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička