

Garant**Otočná pracovná stolička ESD, látkové čalúnenie, s kolieskami, nízka, Typ: ESD****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972650 ESD
GTIN	4062406198169
Trieda položky	91Z

Popis**Prevedenie:**

Ergonomická pracovná otočná stolička so synchronizačnou mechanikou. Sedák a operadlo z **ESD vodivého špeciálneho materiálu**. Bráni statickému nabíjaniu. Vodivá päťramenná hliníková základňa. Vysoká bezpečnosť pri používaní súpravy 5 ESD koliesok/klzákov. Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.

Prevedenie reklamného textu:

- **Ergonomicky funkčný dizajn.**
- **Bedrová opierka.**
- **Synchronna technológia.**
- **Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.**
- **Päťramenná hliníková základňa.**

Použitie:

Pre bezpečnú a kontrolovanú prácu s ESD citlivými komponentmi a prístrojmi. Zabráni poškodeniu elektronických komponentov nekontrolovaným elektrickým vybitím.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technický opis

Rozsah prestavenia výšky operadla	60 mm
Hĺbka sedu	450 mm
Operadlo Výška	600 mm
Farba Materiál sedadla	antracitová
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	40 mm
Šírka sedu	470 mm
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Prestavenie výšky Rozsah	480 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička