

Garant**sústružnícky držiak eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky L: 20/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	271994 20/16
GTIN	4062406180782
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Rozsah balenia:

S podložkou 1,5°.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900 – 319886.

Technický opis

Celková dĺžka L	89 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Skrutka podložky	259027 6
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
vhodné pre veľkosť dosiek	16 mm
Čelusť, skrutka, O-krúžok	259036 16

Podložka 1,5°	279819 2
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 2	279819 2
Skrutka pre podložku Typ 6	259027 6
Jednotka upínacích pätiiek Typ 16	259036 16