

**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK7935, Typ označenia W80: 12-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236610 12-010
GTIN	4047109258341
Trieda položky	24R

**Technický opis**

Označenie	12-010
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 050204-01
Séria	KUB Pentron®
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	BK7935
Typ	Inox
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	75	S
mokrú maximum	vhodný		