

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK7935, Typ označenia W83: 32-210****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236553 32-210
GTIN	4047109240964
Trieda položky	24Q

**Popis****Prevedenie:**

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

**Upozornenie:**

**Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.**

**Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!**

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 090408
Označenie	32-210
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	BK7935
Typ	Inox
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočná rezná platnička na vrtanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	S
mokrý maximum	vhodný		