

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK7935, Typ označenia W83: 39-210****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236553 39-210
GTIN	4047109258327
Trieda položky	24Q

Popis**Prevedenie:**

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

Upozornenie:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.

Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov! Len na KUB Centron Powerline.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 110508
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,22 mm/ot,
Označenie	39-210
Typ	BK7935
Typ	Inox
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočná rezná platnička na vrtanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80	S
mokrý maximum	vhodný		