

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami
Kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC: 19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 234000 19 |
| GTIN | 4045197739650 |
| Trieda položky | 21S |

Popis**Prevedenie:**

Chladiace kanály umiestnené v skrutkovici vrtáka zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka nie je oslabené.

Tolerancia otvorov: -0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

Použitie reklamného textu:

S vymeniteľnými doštičkami č. GG2340 - GG2389.

Upozornenie:

Ďalšie medzirozmery v rozmeroch 1/10 sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|---|----------------------|
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 060305 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
| Úžitková dĺžka L ₁ | 19 mm |
| Dĺžka stopky L _s | 56 mm |
| Ø stopky D _s | 25 mm |
| Séria | Elektrická vrtáčka |

| | |
|---|----------------------------------|
| Menovitý-Ø D | 19 |
| pre Ø palca | 3/4 palec |
| Maximálna hranica prestavenia V_{max} | 0,25 mm |
| Dĺžka previsu L_A | 56 mm |
| Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB6535 |
| Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB6640 |
| Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB630 |
| Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB6810 |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D |
| Stopka | ISO 9766 |
| Použite vrtáka | vypuklé podmiennečne |
| Použite vrtáka | vypuklé podmienene |
| Použite vrtáka | podmienené priečne vrtanie |
| Použite vrtáka | podmienené vrtanie vo zväzku |
| Použite vrtáka | podmienené šikmý výstup |
| Použite vrtáka | podmienené strediace vrtanie |
| Vnútorné chladenie | áno |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP2 | 239700 6IP2 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6 | 211750 0,6 |