

**Garant****Rebrík prístupný z jednej strany s GripStep, Počet schodíkov vrátane platformy: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965901 5
GTIN	4045197742056
Trieda položky	91B

**Popis****Prevedenie:**

Schody a nosníky z hliníka, pevná konštrukcia, 4-násobná prírubu. Vysoká stabilita vďaka kónickej konštrukcii.

S optimalizovaným rebríkovým spojom s veľkou styčnou plochou, 6-násobným nitovaním a plastovým ochranným krytom.

Priečky hlboké 80 mm s protišmykovým rebrovaním.

Držadlo EasyHandle Haptoprene® s uchopovacím mechanizmom, protišmyková päťka rebríka BalanceBase.

Vrátane nášlapnej podložky **GripStep**.

S plastovou odkladacou miskou.

**Norma:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Povrchová úprava farby:**

Bočnica antracitová RAL 7016 s práškovou povrchovou úpravou.

**Technický opis**

Materiál	Hliník
spodná vonkajšia šírka	0,53 m
Schod Prevedenie	Stupeň
Prístup	jednostranná
Pracovná výška cca.	3,25 m
Dĺžka rebríka	1,98 m
Výška platformy	1,17 m
Hĺbka priečky/schodu	80 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Výška nosníka	73 mm
Dĺžka L	1,98 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Druh produktu	Dvojitý rebrík