

**Garant****Stupňový rebrík prístupný z oboch strán, Počet schodíkov: 2X3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965920 2X3
GTIN	4045197742070
Trieda položky	91B

**Popis****Prevedenie:**

Schody a nosníky z hliníka, pevná konštrukcia, 4-násobná príruha. Vysoká stabilita vďaka kónickej konštrukcii.

Priečky hlboké 80 mm s protišmykovým rebrovaním.

Držadlo EasyHandle Haptoprene® s uchopovacím mechanizmom, protišmyková päťka rebríka BalanceBase.

4-násobne skrutkovaný, pevný rebríkový spoj z hliníka. S 2 vysokopevnými perlonovými popruhmi zaisťujúcimi rebrík proti nadmernému rozťahovaniu. S označením SafeStep – označuje na najvyššiu prístupnú úroveň.

Bez odkladacej misky.

**Norma:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Povrchová úprava farby:**

Bočnica antracitová RAL 7016 s práškovou povrchovou úpravou.

**Technický opis**

spodná vonkajšia šírka	0,44 m
Dĺžka rebríka	0,69 m
Schod Prevedenie	Stupeň
Prístup	obojsstranná
Hmotnosť	5,4 kg
Pracovná výška cca.	2,25 m
Hĺbka priečky/schodu	80 mm
Výška nosníka	73 mm
Dĺžka L	0,69 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Druh produktu	Dvojité rebrík