

Garant**SOGX 110509, HB6810, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	234080 ALU
GTIN	4045197742407
Trieda položky	21E

Popis

Vhodné pre:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

Odporúčanie::

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Séria	Elektrická vŕtačka
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 110509
Typ	HB6810
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,08 - 0,21 mm/ot.
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vŕtanie

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	500	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	vhodný	220	N
mokrý maximum	vhodný		