

**Garant****SOGX 100408, HB6715, Typ: GG**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	234077 GG
GTIN	4045197742391
Trieda položky	21E

## Popis

**Vhodné pre:**

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

**Odporúčanie::**

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

**Upozornenie:**

Nepoužívajte ako vnútornú reznú ranu (nevyhnutné pre vnútornú reznú hranu = trieda rezného materiálu HB630).

## Technický opis

Typ	GG
Séria	Elektrická vŕtačka
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 100408
Typ	HB6715
Rezný materiál	HM

Posuv f	0,13 - 0,3 mm/ot.
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
GG(G)	vhodný	200	K
suché	vhodný		