

Garant**SOGX 060305, HB6715, Typ: GG**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	234047 GG
GTIN	4045197742339
Trieda položky	21E

Popis

Vhodné pre:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

Odporúčanie::

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Upozornenie:

Nepoužívajte ako vnútornú reznú ranu (nevyhnutné pre vnútornú reznú hranu = trieda rezného materiálu HB630).

Technický opis

Typ	GG
Séria	Elektrická vrtáčka
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 060305
Typ	HB6715
Rezný materiál	HM

Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot.
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	200	K
suché	vhodný		